

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 63, Rozsah upínania: 0,3-8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Trieda položky	33W

Popis**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dolava.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW 4
Rozsah upínania	0,3 - 8 mm
Konštrukcia	štandardné
Dĺžka výčnelku Rozmer A	96 mm
Vonkajší Ø D	36 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-7
Norma upínača	DIN 69893-1
Tvar	A

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M _{d max}	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 4	627481 4
--	----------