

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 100, Rozsah upínania: 0,5-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 307760 0,5-13 |
| GTIN | 2050001690043 |
| Trieda položky | 33W |

Popis**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dolava.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Konštrukcia | štandardné |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 111 mm |
| Náhradný upínací kľúč č. 627425 | OK 6 |
| Rozsah upínania | 0,5 - 13 mm |
| Vonkajší Ø D | 50 mm |
| Upínač | HSK-A 100 |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Norma upínača | DIN 69882-7 |
| Norma upínača | DIN 69893-1 |
| Tvar | A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 μm |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M _{d max} | ≤ 14 Nm |
| Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------|
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 6 | 627481 6 |
|--|----------|