



Klieštinový upínač ER VARIA, V4, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319803 20
GTIN	4045197317575
Trieda položky	33E

Popis

Výhoda:

- Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
- Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
- Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.

Použitie:

Prevažne na vrtanie a stredenie.

Upozornenie:

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.

Technický opis

pre ER klieštiny	20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	25 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Upínač	V4

Druh produktu

Klieštinový upínací trň