

**Krátka vrtacia hlavička, VDI 20, Rozsah upínania: 1-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Trieda položky	36D

Popis**Prevedenie:**

- Prívod chladiaceho prostriedku cez indexovací otvor.
- Maximálny tlak chladiaceho prostriedku 50 barov.

Použitie:

Na sústruhoch NC a obrábacích centrách.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Upozornenie:

Potrebný tlak chladiva minimálne 4 bar.

Technický opis

Dĺžka výčnelku l_1	81 mm
Upínací kľúč	6-hranná
vonkajší \varnothing skľučovadla d_1	43 mm
Rozsah upínania	1 - 13 mm
Veľkosť VDI	VDI 20
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Druh produktu	Krátke vrtacie skľučovadlo VDI

