

**Dvojitá brúska DS s odsávaním, 400V, Typ: DS04/175A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077514 DS04/175A
GTIN	2050001674104
Trieda položky	03S

Popis**Prevedenie:**

Dvojitá brúska s odsávaním integrovaným v stojane.

Prach z brúsenia sa účinne oddeľuje pomocou vodného filtra a následných plastových predradených filtrov a dodatočných filtrov. **Dodanie bez brúsnych kotúčov.**

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

Technický opis

Príkon	250 W
Hmotnosť	83 kg
maximálne otáčky	2900 min ⁻¹
Označenie výrobcu	DS04/175A
Prepravný objem Odsávanie	6 m ³ /min
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm

Ø otvoru brúsneho kotúča H	51 mm
Ø brúsneho kotúča D	175 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Dvojitá brúska

Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80