

**Upínacia hlava mäkká, SK 80, Ø štartovacieho otvoru: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329946 20
GTIN	2050001924193
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø štartovacieho otvoru	20 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	53 mm

Upínač

SK 80

Druh produktu

Upínacia hlava