

**Upínacia hlava mäkká, SK 80, Ø štartovacieho otvoru: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329946 40 |
| GTIN | 2050001924209 |
| Trieda položky | 33H |

Popis**Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

| | |
|------------------------|-------|
| Ø štartovacieho otvoru | 40 mm |
| Tvrdosť | 60 HR |
| Profil | oblé |
| Dĺžka L | 53 mm |

Upínač

SK 80

Druh produktu

Upínacia hlava