

**Varia upínacia klieština VARIA VX3, VX3, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319802 32
GTIN	2050001743640
Trieda položky	33E

**Popis****Prevedenie:**

**VX** – Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku.

**Odolnosť voči krúť. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.**

**Výhoda:**

- **Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.**
- **Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.**
- **Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.**

**Použitie:**

Prevažne na vrtanie a stredenie.

**Upozornenie:**

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nastavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

**Technický opis**

pre ER klieštiny	32
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm

Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	VX3
Druh produktu	Klieštinový upínací trň