



Upínacia klieština hladká, Top 65, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 0,5 mm): 57mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329970 57
GTIN	2050001926623
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

### Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Odporúčanie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Ø napnutia	57 mm
Profil	oblé
Tvrdoš	60 HR
Plocha upnutia	hladká
Dĺžka L	49 mm
Upínač	Top 65
Druh produktu	Upínacia hlava