



**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 80, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 79mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329944 79
GTIN	2050001924162
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Ø napnutia	79 mm
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Profil	oblé

Tvrdość	60 HR
Dĺžka L	53 mm
Upínač	SK 80
Druh produktu	Upínacia hlava