



Klieštinový upínač ER VARIA, V5, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319805 32
GTIN	2050001077905
Trieda položky	33E

Popis

Výhoda:

- Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
- Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
- Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.

Použitie:

Prevažne na vrtanie a stredenie.

Upozornenie:

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nastavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	30 mm
pre ER klieštiny	32
Vonkajší Ø D	50 mm

Upínač

V5

Druh produktu

Klieštinový upínací trň