

HAINBUCH**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 80, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 69mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329944 69
GTIN	2050001924063
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	69 mm
Tvrdosť	60 HR
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky

Profil	oblé
Dížka L	53 mm
Upínač	SK 80
Druh produktu	Upínacia hlava