

**Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: A16/75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318100 A16/75
GTIN	4045197315731
Trieda položky	36A

Popis**Prevedenie:**

S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

Upozornenie:

Pri objednávke náhradných dielov č. 318110 – 318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej ocelevej hlavy držiaka A, B, C alebo E.

Technický opis

Dĺžka	75 mm
Hrúbka podpery na nástroje W	8,75 mm
Typ	A16/75
Výška upínača nástrojov	16 mm
vhodné pre č. 318000	A
Druh produktu	Oceľový držiak

