



Upínacia klieština hladká, Top 65, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 15,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329970 15,5
GTIN	2050001926920
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Odporúčanie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	15,5 mm
Tvrdosť	60 HR
Plocha upnutia	hladká
Profil	oblé
Dĺžka L	49 mm
Upínač	Top 65
Druh produktu	Upínacia hlava