



Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: M12CH4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
- Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
- Chod doprava / doľava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.

Vrtacie kladivo 12 V/4,0 Ah Red s lítiovo-iónovým akumulátorom s bezkefovým motorom POWERSTATE EC, optimalizované na vrtanie Ø 4 – 10 mm do betónu a muriva. Elektronika Redlink-Plus – ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Výhoda:

Bezkefkový motor POWERSTATE™.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlonabíjačky, 2 × 18V akumulátor, HD-Box.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	13 mm
Hmotnosť	1,9 kg

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Označenie výrobcu	M12CH-402X
Napätie akumulátora	12 V
maximálna nárazová hodnota	6575 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	4,4 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Kapacita akumulátora	4 Ah
Nárazová energia	1,1 J
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Rozsah otáčok	0 - 900 min ⁻¹
Stopka	SDS Plus
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vŕtacie kladivo

Príslušenstvo

TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 10	787060 10
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4-10	787057 4-10
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12

Súprava TK viacúčelových vrtákov Ø vrtáka 4-10	787050 4-10
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 12	787060 12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 8	787060 8
Súprava TK viacúčelových vrtákovdĺhé Ø vrtáka 6-12	787055 6-12