



**Upínacia hlava s priečnymi drážkami, Top 65, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 0,5 mm): 9,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329972 9,5    |
| GTIN             | 2050001927293 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál, malé  $\varnothing$ .

### Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Odporúčanie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ø napnutia     | 9,5 mm         |
| Profil         | oblé           |
| Plocha upnutia | priečne drážky |
| Tvrdosť        | 60 HR          |
| Dĺžka L        | 49 mm          |
| Upínač         | Top 65         |
| Druh produktu  | Upínacia hlava |