



**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, Top 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 15mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329974 15     |
| GTIN             | 2050001927392 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

### Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Odporúčanie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

### Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ø napnutia     | 15 mm                     |
| Tvrdosť        | 60 HR                     |
| Profil         | oblé                      |
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |
| Dĺžka L        | 49 mm                     |
| Upínač         | Top 65                    |
| Druh produktu  | Upínacia hlava            |