




Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, Top 65, Upínanie \emptyset (zvýšenie o 0,5 mm): 33,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329974 33,5
GTIN	2050001927767
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \emptyset upnutia.**

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Odporúčanie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø napnutia	33,5 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé
Plocha upnutia	priečne a pozdĺžne drážky
Dĺžka L	49 mm
Upínač	Top 65
Druh produktu	Upínacia hlava