

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, HSK-A 63, Závitorezný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vnútorňý Ø D ₁	31 mm
Závitorezný rozsah	M6 – M20

Vonkajší Ø D	60 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335647 6
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335647 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335430 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
	335620 14

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 14

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335647 9

Trubička na chladenie HSK pre HSK 63

309880 63

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 16

335430 16

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 12

335430 12

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335620 9

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 14

335430 14

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335647 12

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 16

335647 16

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335620 8

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335620 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335620 10

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 6

335620 6

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 16

335620 16

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335430 10

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 8

335430 8