

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 50, Závitorezný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vnútorňý Ø D ₁	31 mm
Vonkajší Ø D	55 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Závitorezný rozsah	M6 – M20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	83 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14	335430 14
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335647 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335647 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335430 8
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335620 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335430 12
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335647 12
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
	335430 16

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 16

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 50

308830 50

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335430 10

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 16

335620 16

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335647 8

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308790 50

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

335430 7

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 6

335430 6

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 50

308740 50