

**Garant**

**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, Ø stopky 25 mm, Závitorezný rozsah: M3-12**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 334624 M3-12  |
| GTIN             | 4045197487889 |
| Trieda položky   | 31P           |

**Popis****Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 – typ B a E.

**So zdiereku guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.**

**Použitie:**

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

**Upozornenie:**

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

**Technický opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Závitorezný rozsah     | M3 – M12 |
| Vonkajší Ø D           | 38 mm    |
| Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm   |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Vnútorný Ø D <sub>1</sub> | 19 mm                   |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A   | 39 mm                   |
| Kompenzácie dĺžky Ťah     | 7,5 mm                  |
| Upínač                    | Ø stopky 25 mm          |
| Druh produktu             | Závitorezné skľučovadlo |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Súprava rýchlovýmenných vložiek s bezpečnostnou klznou spojkou, 8dielna     | 335650     |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5  | 335610 3,5 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6    | 335610 6   |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5 | 335420 3,5 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8   | 335420 8   |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7     | 335645 7   |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10   | 335610 10  |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7    | 335610 7   |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9     | 335645 9   |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9    | 335610 9   |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8     | 335645 8   |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5   | 335645 4,5 |
|   | 335610 8   |

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 8

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 9

335420 9

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 6

335420 6

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 10

335420 10

Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej  
klznej spojky, 8dielna

335460

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 11

335420 11

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 11

335610 11

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 4,5

335610 4,5

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 6

335645 6

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 10

335645 10

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 7

335420 7

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 4,5

335420 4,5