

**Garant****Upínač nástrojov eco tvar B6 radiálne ľavé, dlhé, Stopka  $\varnothing$  d1: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319081 40
GTIN	4045197584342
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58  $\pm$ 2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

$b_2$	75,5 mm
$h_1$	25 mm
Stopka $\varnothing$ d <sub>1</sub>	40 mm
$l_2$	44 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
$h_6$	32,5 mm
$b_1$	118 mm
$l_1$	22 mm
$h_5$	48 mm
$h_2$	34 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI