

Garant**Upínač nástrojov eco tvar B2 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319011 25
GTIN	4045197528377
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

l_2	30 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 25
l_1	16 mm
Stopka Ø d ₁	25 mm

b_2	30 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI