

Garant**Upínač nástrojov eco tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka Ø d1: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319001 25
GTIN	4045197528360
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 25
h_5	30 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm

b ₁	55 mm
h ₁	16 mm
h ₆	25 mm
l ₂	30 mm
Stopka Ø d ₁	25 mm
l ₁	16 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------