

**HOLEX****Upínač nástrojov tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319060 40
GTIN	4045197223951
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>6</sub>	42,5 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

h <sub>1</sub>	25 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	48 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

---

## Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------