



Plynová spájka Independent, ERSA Typ: 130



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082250 130
GTIN	4003008061550
Trieda položky	04C

Popis

Prevedenie:

Ergonomická plynová spájkovačka s **pohodlným piezo zapalovaním**. Plnenie štandardným butánom (ako plynové zapalovače).

Použitie:

Pri údržbárskych a opravárenských prácach, najmä ak nie je k dispozícii žiadne elektrické napájanie alebo bol vypnutý prúd.

Rozsah balenia:

Vrátane spájkovacích hrotov v tvare dláta 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Plameňová dýza (max. do 1400 °C), dýza na horúci plyn (max. do 700 °C), žeraviaci nôž, odrazová doska na zmršťovanie zmršťovacích návlekov, čistiaca špongia a nádoba na špongiu, v praktickom plastovom boxe.

Technický opis

Druh plynu	plyn bután
Šírka spájkovacieho hrotu	1 - 4,8 mm
Vykurovací výkon plynule nastaviteľný	25 - 130 W
Prevádzková doba na jedno naplnenie plynovej fľaše	40 - 120 min
Druh zapalovania	piezo zapalovanie
maximálna teplota spájkovacieho hrotu	580 °C
Hmotnosť Plynové spájkovačky	121 g
Čas zohrievania	cca 50 s

Druh produktu

Spájkovačka

Príslušenstvo

Spájkovací hrot Označenie výrobcu G132KN

082400 G132KN