

Garant**Upínač nástrojov eco tvar B2 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319011 30
GTIN	4045197523624
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
l_2	40 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm

h_6	35 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
Stopka $\varnothing d_1$	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI