

**HOLEX**

**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, Ø stopky 25 mm, Závitorezný rozsah: M3-12**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Trieda položky	32P

## Popis

### Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 – typ B a E.

### Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

### Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

### Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	41 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Vnútorý Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Upínač	Ø stopky 25 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

## Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Súprava rýchlovýmenných vložiek s bezpečnostnou klznou spojkou, 8dielna	335650
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335645 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335645 10
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5