



## Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, MK3, Závitorezný rozsah: M3-12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Trieda položky	32P

### Popis

#### Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Morse kužeľ DIN 228 B.

#### Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

#### Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

### Technický opis

Vonkajší Ø D	38 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	46 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Vnútorný Ø D <sub>1</sub>	19 mm

Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Upínač	MK3
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

## Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
	335645 10

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 10

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 8

335420 8

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 8

335610 8

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 3,5

335420 3,5

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 4,5

335420 4,5

Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej  
klznej spojky, 8dielna

335460

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 9

335420 9

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 7

335645 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 6

335610 6

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 6

335645 6