

## Garant

### Upínač nástrojov eco tvar B3 radiálny pravý, krátky, Stopka Ø d1: 20



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319051 20
GTIN	4045197523648
Trieda položky	31V

## Popis

### Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco** – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

### Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm

b <sub>1</sub>	55 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	30 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI