

**Garant**
**Upínač nástrojov eco tvar B2 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 50**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319011 50
GTIN	4045197578754
Trieda položky	31V

**Popis**
**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

b <sub>2</sub>	50 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
$l_2$	55 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	30 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	35 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI