

**Garant**
**Upínač nástrojov eco tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 25**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319061 25
GTIN	4045197528391
Trieda položky	31V

**Popis**
**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco** – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

$l_2$	30 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	25 mm
$b_2$	30 mm
$h_6$	25 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 25

$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm
$b_1$	55 mm
$l_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI