

**HOLEX****Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 50, Závitorezný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

**Použitie:**

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

**Technický opis**

Závitorezný rozsah	M6 – M20
Vnútorný $\varnothing D_1$	31 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	83 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm

Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm
Vonkajší Ø D	55 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

## Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335430 12
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335430 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335430 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335647 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335620 14
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335430 16
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335647 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335647 12
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335430 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335647 8
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14	335430 14
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50