

Garant
Upínač nástrojov eco tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 30

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319061 30
GTIN	4045197523686
Trieda položky	31V

Popis
Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Stopka Ø d ₁	30 mm
b ₁	70 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm

h_1	20 mm
l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
h_6	35 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI