

Garant
Upínač nástrojov eco tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 40

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319061 40
GTIN	4045197523693
Trieda položky	31V

Popis
Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h ₁	25 mm
b ₁	85 mm
h ₂	34 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm

Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
b_2	42,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
l_2	44 mm
h_6	42,5 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI