

**Garant**
**Upínač nástrojov eco tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 50**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319061 50
GTIN	4045197578778
Trieda položky	31V

**Popis**
**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco** – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
b <sub>2</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>2</sub>	34 mm

Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
$h_5$	35 mm
$l_2$	55 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI