

**Upínač nástrojov tvar B4 radiálne ľavé, krátke, Stopka Ø d1: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319060 20
GTIN	4045197223937
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_6	25 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20

l_1	16 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
h_2	22 mm
l_2	30 mm
b_1	55 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------