

Garant
Upínač nástrojov eco tvar B5 radiálny pravý, dlhý, Stopka Ø d1: 40

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319071 40
GTIN	4045197584328
Trieda položky	31V

Popis
Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₁	118 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm

l_2	44 mm
h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI