

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335430 10
GTIN	4045197152572
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	10 mm
Stopka štvorhran	8 mm
Rozsah závitníkového bitu	M6 – M20
Vonkajší Ø D	46 mm
Ø stopky d	31 mm

Dĺžka pripojenia L	35 mm
Dĺžka výčnelku H	11 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka