

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M14 – M33, Ø stopky závitníka: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335440 25
GTIN	4045197335951
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	25 mm
Stopka štvorhran	20 mm
Rozsah závitníkového bitu	M14 – M33
Vonkajší Ø D	68 mm
Ø stopky d	48 mm

Dĺžka pripojenia L	55,5 mm
Dĺžka výčnelku H	14 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka