

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335620 8
GTIN	4045197152732
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

Použitie:

Pre vývrty slepých otvorov.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	8 mm
Stopka štvorhran	6,2 mm
Rozsah závitníkového bitu	M6 – M20
Vonkajší Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm

Dĺžka pripojenia L	35 mm
Dĺžka výčnelku H	34 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka