

**Upínač nástrojov tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319100 40
GTIN	4045197191069
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_6	48 mm
l_1	85 mm
Šírka stopky b_3	20,5 mm
b_2	42,5 mm
b_1	85 mm
h_2	34 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

h ₅	32,5 mm
Stopka Ø d ₁	40 mm
h ₁	25 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------