

Garant**Upínač nástrojov eco tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319171 25
GTIN	4045197528636
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 25
Šírka stopky b ₃	19 mm
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
Stopka Ø d ₁	25 mm

b_2	33 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI