

**Garant**
**Upínač nástrojov eco tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 30**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319101 30
GTIN	4045197523716
Trieda položky	31V

**Popis**
**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

b <sub>1</sub>	70 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
h <sub>1</sub>	20 mm

$h_2$	29 mm
Šírka stopky $b_3$	17 mm
$h_5$	28 mm
$l_1$	70 mm
$h_6$	38 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI