

**Garant**
**Upínač nástrojov eco tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 30**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319171 30     |
| GTIN             | 4045197523808 |
| Trieda položky   | 31V           |

**Popis**
**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco** – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| b <sub>2</sub>          | 35 mm  |
| b <sub>1</sub>          | 70 mm  |
| Stopka Ø d <sub>1</sub> | 30 mm  |
| Farebný kód VDI-stopka  | VDI 30 |
| h <sub>5</sub>          | 28 mm  |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| $h_1$              | 20 mm                |
| $h_6$              | 38 mm                |
| $l_1$              | 70 mm                |
| $h_2$              | 29 mm                |
| Šírka stopky $b_3$ | 17 mm                |
| Tvar               | C                    |
| Druh produktu      | Upínač nástrojov VDI |