

Garant
Upínač nástrojov eco tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 50


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319171 50
GTIN	4045197578815
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_6	60 mm
b_1	100 mm
h_2	34 mm
h_1	25 mm
b_2	50 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
h_5	50 mm
Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
l_1	100 mm
Šírka stopky b_3	26 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI