

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M14 – M33, Ø stopky závitníka: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335640 12
GTIN	4045197336019
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

Použitie:

Pre vývrty slepých otvorov.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	12 mm
Stopka štvorhran	9 mm
Rozsah závitníkového bitu	M14 – M33
Vonkajší Ø D	72 mm
Ø stopky d	48 mm

Dĺžka pripojenia L	55,5 mm
Dĺžka výčnelku H	45 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka