

**HOLEX****Predĺženie pre závitník, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 338400 2      |
| GTIN             | 4045197336613 |
| Trieda položky   | 32H           |

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

|  |           |
|--|-----------|
| pre štvorhran $K_1$                                | 2,7 mm    |
| Predĺženie $\varnothing D_4$                       | 7,5 mm    |
| pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 374/376 | M4,5 – M5 |
| Predĺženie $L_3$                                   | 130 mm    |
| pre upínaciu dĺžku $l_1$                           | 23 mm     |
| Predĺženie $K_2$                                   | 4,9 mm    |
| Predĺženie $\varnothing D_3$                       | 6 mm      |

|  |            |
|--|------------|
| Predĺženie L <sub>2</sub>                    | 60 mm      |
| pre Ø stopky závitú d <sub>2</sub>           | 3,5 mm     |
| pre menovitý Ø závitú d <sub>1</sub> DIN 371 | M3         |
| Druh produktu                                | Predĺženie |