



Predĺženie pre závitník, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338400 1
GTIN	4045197336590
Trieda položky	32H

Popis

Prevedenie:

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie $\varnothing D_3$	6 mm
pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 374/376	M4
Predĺženie L_3	130 mm
Predĺženie L_2	60 mm
pre štvorhran K_1	2,1 mm
Predĺženie $\varnothing D_4$	6,1 mm
pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 371	M2 – M2,6

pre \varnothing stopky závitu d_2	2,8 mm
Predĺženie K_2	4,9 mm
pre upínaciu dĺžku l_1	22 mm
Druh produktu	Predĺženie