

HOLEX**Predĺženie pre závitník, Typ: 13L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338400 13L
GTIN	4045197429520
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 374/376	M22 – M24
pre upínaciu dĺžku l_1	43 mm
pre štvorhran K_1	14,5 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	18 mm
Predĺženie L_3	330 mm
Predĺženie L_2	100 mm
Predĺženie $\varnothing D_4$	26 mm

pre Ø stopky závitu d ₂	18 mm
Predĺženie K ₂	14,5 mm
Druh produktu	Predĺženie